

REDUKCJE SYMETRYCZNE

45-001558	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4541	133,00 / 60,30 2,00 / 2,00 L = 127 mm	.	0	0	STK
45-000773	g.EXZ. DIN 2616	1.4541	273,00 / 219,10 3,00 / 3,00	.	3	0	STK
45-000147	g.EXZ. DIN 2616	1.4541	323,90 / 273,00 3,00 / 3,00	W	1	0	STK
45-000831	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	26,90 / 21,30 2,00 / 2,00 L = 38 mm	W	89	0	STK
45-000653	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	33,70 / 21,30 2,00 / 2,00 L = 50 mm	W	71	100	STK
45-000076	N. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	33,70 / 21,30 2,60 / 2,00 L = 50 mm	N	54	0	STK
45-000638	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	33,70 / 26,90 2,00 / 2,00 L = 50 mm	W	120	0	STK
45-000074	N. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	33,70 / 26,90 2,60 / 2,30 L = 50 mm	N	116	0	STK
45-000885	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	42,40 / 21,30 2,00 / 2,00 L = 50 mm	W	70	0	STK
45-000886	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	42,40 / 26,90 2,00 / 2,00 L = 50 mm	W	30	0	STK
45-000591	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	42,40 / 33,70 2,00 / 2,00 L = 50 mm	W	210	0	STK
45-000904	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	48,30 / 26,90 2,00 / 2,00 L = 64 mm	W	49	50	STK
45-000533	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	48,30 / 33,70 2,00 / 2,00 L = 64 mm	W	50	100	STK
45-000086	N. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	48,30 / 33,70 2,60 / 2,60 L = 64 mm	N	46	0	STK
45-000534	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	48,30 / 42,40 2,00 / 2,00 L = 64 mm	W	62	0	STK
45-000212	G. Red.-Stk. K. L = 30 mm	1.4571	54,00 / 44,00 2,00 / 2,00 L = 30 mm	W	9	0	STK

45-000602	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	60,30 / 33,70 2,00 / 2,00 L = 76 mm	W	85	0	STK
45-000101	N. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	60,30 / 33,70 2,90 / 2,60 L = 76 mm	N	91	0	STK
45-000604	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	60,30 / 42,40 2,00 / 2,00 L = 76 mm	W	82	0	STK
45-000098	N. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	60,30 / 42,40 2,90 / 2,60 L = 76 mm	N	63	0	STK
45-000642	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	60,30 / 48,30 2,00 / 2,00 L = 76 mm	W	178	0	STK
45-000092	N. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	60,30 / 48,30 2,90 / 2,60 L = 76 mm	N	0	50	STK
45-001087	G. Red.-Stk. K. L = 45 mm	1.4571	69,00 / 54,00 2,00 / 2,00 L = 45 mm	.	12	0	STK
45-000608	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	76,10 / 42,40 2,30 / 2,00 L = 90 mm	W	43	0	STK
45-000610	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	76,10 / 48,30 2,30 / 2,00 L = 90 mm	W	61	0	STK
45-000107	N. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	76,10 / 48,30 2,90 / 2,60 L = 90 mm	N	24	0	STK
45-000698	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	76,10 / 60,30 2,30 / 2,00 L = 90 mm	W	124	0	STK
45-000105	N. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	76,10 / 60,30 2,90 / 2,90 L = 90 mm	N	21	0	STK
45-001007	G. Red.-Stk. K. L = 45 mm	1.4571	84,00 / 69,00 2,00 / 2,00 L = 45 mm	.	9	0	STK
45-000889	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	88,90 / 48,30 2,60 / 2,00 L = 90 mm	W	111	0	STK
45-000943	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	88,90 / 60,30 2,30 / 2,00 L = 90 mm	W	131	200	STK
45-000116	N. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	88,90 / 60,30 3,20 / 2,90 L = 90 mm	N	49	0	STK
45-000618	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	88,90 / 76,10 2,60 / 2,30 L = 90 mm	W	153	0	STK

45-000114	N. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	88,90 / 76,10 3,20 / 2,90 L = 90 mm	N	63	0	STK
45-001725	G. Red.-Stk. K. L = 60 mm	1.4571	104,00 / 84,00 2,00 / 2,00 L = 60 mm	.	12	0	STK
45-000891	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	114,30 / 60,30 2,60 / 2,30 L = 100 mm	W	158	0	STK
45-000174	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	114,30 / 76,10 2,60 / 2,30 L = 100 mm	W	127	0	STK
45-000175	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	114,30 / 88,90 2,60 / 2,30 L = 100 mm	W	165	0	STK
45-000121	N. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	114,30 / 88,90 3,60 / 3,20 L = 100 mm	N	52	0	STK
45-001046	G. Red.-Stk. K. L = 75 mm	1.4571	129,00 / 104,00 2,00 / 2,00 L = 75 mm	.	10	0	STK
45-000863	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	139,70 / 88,90 2,90 / 2,30 L = 127 mm	W	34	50	STK
45-000691	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	139,70 / 114,30 2,90 / 2,60 L = 127 mm	W	156	0	STK
45-000367	G. Red.-Stk. K. L = 75 mm	1.4571	154,00 / 129,00 2,00 / 2,00 L = 75 mm	.	7	0	STK
45-001365	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	168,30 / 88,90 2,90 / 2,30 L = 140 mm	W	87	0	STK
45-000715	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	168,30 / 114,30 2,90 / 2,60 L = 140 mm	W	29	200	STK
45-000952	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	168,30 / 139,70 2,90 / 2,60 L = 140 mm	W	96	0	STK
45-000928	G. Red.-Stk. K. L = 150 mm	1.4571	204,00 / 154,00 2,00 / 2,00 L = 150 mm	.	15	0	STK
45-000666	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	219,10 / 114,30 3,00 / 3,00 L = 152 mm	W	58	0	STK
45-001049	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	219,10 / 139,70 3,20 / 2,90 L = 152 mm	W	53	30	STK
45-000573	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	219,10 / 168,30 2,90 / 2,90 L = 152 mm	W	74	100	STK

45-001109	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	219,10 / 168,30 3,20 / 2,90 L = 152 mm	W	0	0	STK
45-000192	G. Red.-Stk. K. L = 150 mm	1.4571	254,00 / 204,00 2,00 / 2,00 L = 150 mm	.	13	0	STK
45-000811	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	273,00 / 168,30 3,00 / 3,00 L = 178 mm	W	30	0	STK
45-000656	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	273,00 / 219,10 3,00 / 3,00 L = 178 mm	W	21	20	STK
45-001029	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	323,90 / 168,30 3,00 / 3,00 L = 203 mm	W	12	10	STK
45-000654	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	323,90 / 219,10 3,00 / 3,00 L = 203 mm	W	30	0	STK
45-000655	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	323,90 / 273,00 3,00 / 3,00 L = 203 mm	W	38	0	STK
45-001368	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	355,60 / 323,90 3,00 / 3,00 L = 330 mm	W	8	0	STK
45-000984	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	406,40 / 273,00 3,00 / 3,00 L = 355 mm	W	6	0	STK
45-000899	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	406,40 / 323,90 3,00 / 3,00 L = 355 mm	W	6	20	STK
45-001367	G. Red.-Stk. K. DIN 2616	1.4571	406,40 / 355,60 3,00 / 3,00 L = 355 mm	W	3	0	STK